

## DURAPREN

### SCHEDA TECNICA

### *Adesivo per l'incollaggio di pelle – cuoio - gomma*

#### CARATTERISTICHE

Adesivo policloroprenico a solvente  
Contenuto secco : 20 - 22 %  
Viscosità a 20°C : 2.400– 2.600 cps (Viscosimetro Brookfield RVDV E)  
Peso specifico a 20°C : 0,820 – 0,850 g/cc  
Colore : giallino  
Tempo aperto : Minimo 15' – Massimo 40'

#### IMPIEGHI

Per incollaggi di soles e intersoles in gomma sintetica , naturale e microporosa a pelle e cuoio.  
Da usare col 5% di Attivatore RFE o RC.  
Adatto anche per incollaggi di cuoio e pellami senza aggiunta di attivatore.

#### ISTRUZIONI D'USO

Aggiungere all'adesivo il 5% di Attivatore e miscelare bene. Utilizzare la miscela entro 3 ore per evitare l'addensamento dovuto alla vulcanizzazione dell'attivatore.  
Spalmare a pennello l'adesivo miscelato sui materiali in pelle, cuoio e gomma previamente cardati e puliti.  
Lasciare asciugare 15 – 40' a seconda delle condizioni ambientali, quindi accoppiare e pressare i supporti.  
L'adesione si sviluppa entro 24 ore dall'incollaggio.

#### IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (15-25°C). In tali condizioni rimane idoneo per circa 12 mesi.  
Teme il gelo. Rimescolare prima dell'uso.

#### CONFEZIONI

Contenitori metallici Kg. netti 15 - 50

#### NOTE

#### ATTESTATO DI PERICOLOSITA'

Consultare scheda di sicurezza.